

仕 様 書

| | |
|-------|--------|
| 調達機器名 | ブラインド等 |
| 調達数量 | 1式 |

1. 機器の構成(1式の構成)

| | | |
|-----|-----------------------|------|
| 1-1 | ブラインド ^① | 10台 |
| 1-2 | ブラインド ^② | 154台 |
| 1-3 | ブラインド ^③ | 141台 |
| 1-4 | ロールスクリーン ^① | 68台 |
| 1-5 | ロールスクリーン ^② | 61台 |
| 1-6 | ロールスクリーン ^③ | 6台 |

2. 構成品の仕様

- 2-1 ブラインド^①は、以下の要件を満たすこと
 - 2-1-1 自動降下装置付であること
 - 2-1-2 スラットの穴両端部30mm程度であること
 - 2-1-3 操作はコード式であること
 - 2-1-4 高い遮蔽性を有すること
 - 2-1-5 セーフティジョイント及びセーフティコワイヤ^①の2つの安全機能を有すること
 - 2-1-6 株式会社製の型式(IBSH)シルクシェイ^①25mm(コード式)、又はその同等品であること
- 2-2 ブラインド^②は、以下の要件を満たすこと
 - 2-2-1 操作はチェーン式であり、安全性に配慮したセーフティチェーンが搭載されていること
 - 2-2-2 酸化チタンコート及び遮熱コートタイプ^①であること
 - 2-2-3 ギア式であること
 - 2-2-4 穴無しスラットであること
 - 2-2-5 高い遮蔽性を有すること
 - 2-2-6 耐水性があり、水回り対応製品であること
 - 2-2-7 株式会社製の型式(PIBC)パーフェクトシルク-25mm(ギア式)、又はその同等品であること
- 2-3 ブラインド^③
 - 2-3-1 防火機能・遮熱機能を有すること
 - 2-3-2 UVカット仕様であること
 - 2-3-3 操作はコード式で、ツーコードタイプ^①であること
 - 2-3-4 ガラス・PVC組合せタイプ^①であること
 - 2-3-5 水やアルコール等による拭き取りができ、斑にならず機能も低下しない生地であること
 - 2-3-6 日射反射率68.7%以上であること
 - 2-3-7 紫外線遮蔽率91.0%以上であること

- 2-3-8 株式会社製の型式(W100)手動タテ型ブラインド、又はその同等品であること
- 2-4 ロールスクリーン①
 - 2-4-1 防火機能・遮熱機能を有すること
 - 2-4-2 UVカット仕様であること
 - 2-4-3 操作はコード式であること
 - 2-4-4 ガラス・PVC組合せタイプであること
 - 2-4-5 水やアルコール等による拭き取りができ、斑にならず機能も低下しない生地であること
 - 2-4-6 日射反射率68.7%以上であること
 - 2-4-7 紫外線遮蔽率91.0%以上であること
 - 2-4-8 株式会社製の型式(RSL)大型手動ロールスクリーン、又はその同等品であること
- 2-5 ロールスクリーン②
 - 2-5-1 防火機能・遮熱機能を有すること
 - 2-5-2 操作はチェーン式であり、安全性に配慮したチャイルドセーフティチェーンが搭載されていること
 - 2-5-3 ガラス・PVC組合せタイプであり、シールド付きであること
 - 2-5-4 水やアルコール等による拭き取りができ、斑にならず機能も低下しない生地であること
 - 2-5-5 日射反射率68.7%以上であること
 - 2-5-6 紫外線遮蔽率91.0%以上であること
 - 2-5-7 株式会社製の型式(RSC)手動ロールスクリーン、又はその同等品であること
- 2-6 ロールスクリーン③
 - 2-6-1 防火機能・遮光機能を有すること
 - 2-6-2 生地はポリエステル100%であること
 - 2-6-3 操作はチェーン式であること
 - 2-6-4 製品フレーム正面は、木目調シートをラッピング加工した仕上げであること
 - 2-6-5 株式会社製の型式(DU)ロールスクリーンデュオ、又はその同等品であること

3. その他

- 3-1 その他の項目に関しては、以下の要件を満たすこと
 - 3-1-1 令和3年12月31日までに搬入、設置すること
 - 3-1-2 製品寸法は、現地を確認の上、算出すること
 - 3-1-3 下見、搬入、設置の工程表を作成し、提出すること
 - 3-1-4 実際の下見、搬入、設置の工程は、当院及び当院が委託するコンサルティング会社、移転業者と協議の上、実施すること
 - 3-1-5 搬入、取り付け、残材引取りまで本調達に含むこと
 - 3-1-6 事前に現場・規格・寸法・カラー等と仕様書を確認し、当院担当者と協議の上、実施すること
 - 3-1-7 検収後、1年間は無償保証とすること

ブラインド類取り付け詳細

| No. | 棟 | 部屋番号 | 寸法 | | 縫製寸法 | | 数量 | ㎡数 | 種類 | 色 | レール | 備考(参考型式) |
|-----|----|----------|-------|-------|------|---|----|------|----------|---|-----|------------|
| | | | W | H | W | H | | | | | | |
| 1 | 1階 | 守衛室 | 400 | 2,280 | | | 1 | 0.9 | ヨコ型ブラインド | | | シルキーシェイティ |
| 2 | | WWC B0 | 400 | 2,280 | | | 1 | 0.9 | ヨコ型ブラインド | | | シルキーシェイティ |
| 3 | | S休憩室 | 400 | 2,280 | | | 3 | 2.7 | ヨコ型ブラインド | | | シルキーシェイティ |
| 4 | | 当直室 | 400 | 2,280 | | | 1 | 0.9 | ヨコ型ブラインド | | | シルキーシェイティ |
| 5 | | 防災センター | 400 | 2,280 | | | 2 | 1.8 | ヨコ型ブラインド | | | シルキーシェイティ |
| 6 | | 休憩室 | 900 | 2,280 | | | 1 | 2.1 | ヨコ型ブラインド | | | シルキーシェイティ |
| 7 | | 休憩室 | 400 | 2,280 | | | 1 | 0.9 | ヨコ型ブラインド | | | シルキーシェイティ |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2階 | スタッフ通路7 | 1,640 | 1,980 | | | 6 | 19.2 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 9 | | | 840 | 1,980 | | | 3 | 5.1 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 10 | | スタッフ通路 | 1,680 | 1,980 | | | 10 | 33.0 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 11 | | | 840 | 1,980 | | | 5 | 8.5 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 12 | | スタッフ通路 | 1,680 | 1,980 | | | 10 | 33.0 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 13 | | | 840 | 1,980 | | | 5 | 8.5 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 14 | | スタッフ通路 | 1,680 | 1,980 | | | 10 | 33.0 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 15 | | | 840 | 1,980 | | | 5 | 8.5 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 16 | | 化学療法センター | 1,680 | 1,980 | | | 8 | 26.4 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 17 | | | 840 | 1,980 | | | 4 | 6.8 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 18 | 3階 | 更衣室 | 1,680 | 1,700 | | | 3 | 8.7 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 19 | | | 860 | 1,700 | | | 1 | 1.5 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 20 | | 当直室10 | 850 | 1,700 | | | 1 | 1.4 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 21 | | 当直室9 | 1,680 | 1,700 | | | 2 | 5.8 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 22 | | 当直室8 | 1,680 | 1,700 | | | 1 | 2.9 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 23 | | | 850 | 1,700 | | | 1 | 1.4 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 24 | | 当直室7 | 1,680 | 1,700 | | | 1 | 2.9 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 25 | | | 840 | 1,700 | | | 1 | 1.4 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 26 | | 当直室6 | 1,680 | 1,700 | | | 1 | 2.9 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 27 | | 薄切 | 1,680 | 1,700 | | | 1 | 2.9 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 28 | | | 850 | 1,700 | | | 1 | 1.4 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 29 | | 診断 | 1,680 | 1,700 | | | 4 | 11.6 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 30 | | | 850 | 1,700 | | | 2 | 2.8 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 31 | | 細胞診断 | 1,680 | 1,700 | | | 2 | 5.8 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 32 | | | 850 | 1,700 | | | 1 | 1.4 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 33 | | シヨミレーション | 1,680 | 1,700 | | | 2 | 5.8 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 34 | | | 850 | 1,700 | | | 1 | 1.4 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 35 | | 休憩室 | 1,230 | 1,700 | | | 4 | 8.4 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |

ブラインド類取り付け詳細

| No. | 棟 | 部屋番号 | 寸法 | | 縫製寸法 | | 数量 | m ² 数 | 種類 | 色 | レール | 備考(参考型式) |
|-----|----|--------|-------|-------|------|---|----|------------------|----------|---|-----|------------|
| | | | W | H | W | H | | | | | | |
| 1 | 4階 | 診療情報管理 | 1,640 | 1,700 | | | 2 | 5.6 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 2 | | | 1,040 | 1,700 | | | 1 | 1.8 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 3 | | 面会コーナー | 1,680 | 1,700 | | | 2 | 5.8 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 4 | | | 840 | 1,700 | | | 1 | 1.4 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 5 | | 看護部 | 1,680 | 1,700 | | | 4 | 11.6 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 6 | | | 840 | 1,700 | | | 2 | 2.8 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 7 | | 会議室 | 1,680 | 1,700 | | | 2 | 5.8 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 8 | | | 840 | 1,700 | | | 1 | 1.4 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 9 | | 事務長室 | 1,680 | 1,700 | | | 2 | 5.8 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 10 | | | 840 | 1,700 | | | 1 | 1.4 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 11 | | 医療安全 | 1,680 | 1,700 | | | 1 | 2.9 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 12 | | | 840 | 1,700 | | | 1 | 1.4 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 13 | | 感染管理 | 1,680 | 1,700 | | | 2 | 5.8 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 14 | | | 840 | 1,700 | | | 1 | 1.4 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 15 | | 副院長室 | 1,680 | 1,700 | | | 5 | 14.5 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 16 | | | 840 | 1,700 | | | 3 | 4.2 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 17 | | 医局 | 1,680 | 1,700 | | | 1 | 2.9 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 18 | | | 1,830 | 1,700 | | | 1 | 3.1 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 19 | | | 1,620 | 1,700 | | | 1 | 2.8 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 20 | | | 840 | 1,700 | | | 1 | 1.4 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 21 | | 医局 | 1,680 | 1,700 | | | 6 | 17.4 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 22 | | | 840 | 1,700 | | | 3 | 4.2 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 23 | | 事務・休憩 | 1,680 | 1,700 | | | 3 | 8.7 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 24 | | | 840 | 1,700 | | | 1 | 1.4 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 25 | | 当直室 | 1,680 | 1,700 | | | 1 | 2.9 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 26 | | | 840 | 1,700 | | | 1 | 1.4 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 27 | 5階 | 器材室 | 1,510 | 2,300 | | | 1 | 3.5 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 28 | | | 1,920 | 2,700 | | | 1 | 5.2 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 29 | 6階 | 器材室 | 1,450 | 2,300 | | | 2 | 6.6 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 30 | | 説明室 | 1,510 | 2,300 | | | 2 | 7.0 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 31 | 7階 | 器材室 | 1,510 | 2,300 | | | 1 | 3.5 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| 32 | | トイレ | 1,510 | 2,300 | | | 1 | 3.5 | ヨコ型ブラインド | | | パーフェクトシルキー |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | |

ブラインド類取り付け詳細

| No. | 棟 | 部屋番号 | 寸法 | | 縫製寸法 | | 数量 | ㎡数 | 種類 | 色 | レール | 備考(参考型式) |
|-----|----|----------|-------|-------|------|---|----|-------|-------------|---|-----|-------------------|
| | | | W | H | W | H | | | | | | |
| 1 | 3階 | 廊下K | 4,100 | 2,700 | | | 1 | 11.1 | ﾀｲﾌﾟﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | | | W100手動ﾀｲﾌﾟﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ |
| 2 | 5階 | 病室角窓 | 1,750 | 2,800 | | | 24 | 117.6 | ﾀｲﾌﾟﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | | | W100手動ﾀｲﾌﾟﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ |
| 3 | | | 1,080 | 2,800 | | | 24 | 72.0 | ﾀｲﾌﾟﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | | | W100手動ﾀｲﾌﾟﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ |
| 4 | 6階 | 病室角窓 | 1,750 | 2,800 | | | 24 | 117.6 | ﾀｲﾌﾟﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | | | W100手動ﾀｲﾌﾟﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ |
| 5 | | | 1,080 | 2,800 | | | 24 | 72.0 | ﾀｲﾌﾟﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | | | W100手動ﾀｲﾌﾟﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ |
| 6 | 7階 | 病室角窓 | 1,750 | 2,800 | | | 22 | 107.8 | ﾀｲﾌﾟﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | | | W100手動ﾀｲﾌﾟﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ |
| 7 | | | 1,080 | 2,800 | | | 22 | 66.0 | ﾀｲﾌﾟﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | | | W100手動ﾀｲﾌﾟﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2階 | 多目的コーナー | 2,100 | 3,200 | | | 2 | 13.4 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 9 | | 栄養相談 | 2,100 | 3,200 | | | 3 | 20.1 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 10 | | 相談室1～9 | 2,100 | 3,200 | | | 11 | 73.7 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 11 | | 緩和ケア | 2,100 | 3,200 | | | 3 | 20.1 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 12 | 4階 | 精神ﾃﾞｲケア | 2,100 | 2,900 | | | 2 | 12.2 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 13 | | | 1,600 | 1,700 | | | 2 | 5.4 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 14 | | | 880 | 1,700 | | | 1 | 1.5 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 15 | | ﾃﾞｲﾙｰﾑ | 2,100 | 2,900 | | | 2 | 12.2 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 16 | | | 1,100 | 2,900 | | | 2 | 6.4 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 17 | | 廊下W | 1,100 | 2,900 | | | 1 | 3.2 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 18 | | | 2,100 | 2,900 | | | 4 | 24.4 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 19 | | | 1,100 | 2,900 | | | 1 | 3.2 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 20 | 5階 | ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ | 2,100 | 2,700 | | | 5 | 28.5 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 21 | | | 1,210 | 2,700 | | | 2 | 6.6 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 22 | | 家族待合室 | 1,210 | 2,700 | | | 1 | 3.3 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 23 | | | 2,050 | 2,700 | | | 1 | 5.5 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 24 | | 待合室 | 2,050 | 2,700 | | | 1 | 5.5 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 25 | | | 1,490 | 2,100 | | | 3 | 9.3 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 26 | | | 1,510 | 2,100 | | | 1 | 3.2 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 27 | | ﾃﾞｲﾙｰﾑ | 1,910 | 2,200 | | | 1 | 4.2 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 28 | 6階 | ﾃﾞｲﾙｰﾑ | 2,100 | 2,700 | | | 6 | 34.2 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 29 | | | 1,210 | 2,700 | | | 3 | 9.9 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 30 | 7階 | ﾃﾞｲﾙｰﾑ | 2,100 | 2,700 | | | 6 | 34.2 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| 31 | | | 1,210 | 2,700 | | | 4 | 13.2 | ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ | | | 大型手動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ |
| | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | |

ブラインド類取り付け詳細

| No. | 棟 | 部屋番号 | 寸法 | | 縫製寸法 | | 数量 | m ² 数 | 種類 | 色 | レール | 備考(参考型式) |
|-----|----|------|-------|-------|------|---|----|------------------|----------|---|-----|---------------|
| | | | W | H | W | H | | | | | | |
| 1 | 3階 | 個室14 | 1,680 | 1,700 | | | 6 | 17.4 | ロールスクリーン | | | 手動ロールスクリーン |
| 2 | | ICU | 1,680 | 1,700 | | | 6 | 17.4 | ロールスクリーン | | | 手動ロールスクリーン |
| 3 | | | 860 | 1,700 | | | 3 | 4.5 | ロールスクリーン | | | 手動ロールスクリーン |
| 4 | | | 1,680 | 1,700 | | | 2 | 5.8 | ロールスクリーン | | | 手動ロールスクリーン |
| 5 | | | 860 | 1,700 | | | 1 | 1.5 | ロールスクリーン | | | 手動ロールスクリーン |
| 6 | | | 1,400 | 1,700 | | | 1 | 2.4 | ロールスクリーン | | | 手動ロールスクリーン |
| 7 | | | 2,100 | 1,700 | | | 1 | 3.6 | ロールスクリーン | | | 手動ロールスクリーン |
| 8 | | | 1,680 | 1,700 | | | 12 | 34.8 | ロールスクリーン | | | 手動ロールスクリーン |
| 9 | | | 860 | 1,700 | | | 6 | 9.0 | ロールスクリーン | | | 手動ロールスクリーン |
| 10 | | 器材室 | 1,680 | 1,700 | | | 4 | 11.6 | ロールスクリーン | | | 手動ロールスクリーン |
| 11 | | | 860 | 1,700 | | | 2 | 3.0 | ロールスクリーン | | | 手動ロールスクリーン |
| 12 | 6階 | リハビリ | 1,510 | 2,200 | | | 16 | 52.8 | ロールスクリーン | | | 手動ロールスクリーン |
| 13 | | | 1,910 | 2,200 | | | 1 | 4.2 | ロールスクリーン | | | 手動ロールスクリーン |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 4階 | 応接室 | 1,680 | 1,700 | | | 2 | 5.8 | ロールスクリーン | | | ロールスクリーン デュオレ |
| 15 | | | 840 | 1,700 | | | 1 | 1.4 | ロールスクリーン | | | ロールスクリーン デュオレ |
| 16 | | 院長室 | 1,680 | 1,700 | | | 2 | 5.8 | ロールスクリーン | | | ロールスクリーン デュオレ |
| 17 | | | 840 | 1,700 | | | 1 | 1.4 | ロールスクリーン | | | ロールスクリーン デュオレ |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | |